


シュミットカセグレン鏡筒 (2インチネジ接眼タイプ) 汎用ラックピニオン接眼ユニット システムチャート

1. ラックピニオン接眼体 [KA00720]
2. テーパーリング (シュミカセ用) [KA00722]
3. アダプター接続環 [KA00723]
4. 50.8 A D 接続リング [KA00724]
5. ドロチューブアダプター [KP73110]
13. 50.8スリーブ [KP00113]
14. 接続環 (短) [KP00103]
15. 24.5アイピースアダプター [KP00100]



18. レデューサー (CN-2 1 2用) [KA74580]
20. 24.5アイピース [KA00500] ~ [KA00509]
32. カメラマウント [KA00220] ~ [KA00226]
33. ワイドマウント [KA00230] ~ [KA00236]
34. 35mm一眼レフカメラ
36. TCA-4 [KA00210]
46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00527]
48. 50.8アイピース [KA00530]
49. 天頂プリズム (中) [KA00541]
74. 天頂ミラー [KA00543]
75. 天頂ミラー31.7 A D [KA00111]
87. LE-DCA [KA00261]
88. 24.5-DCA [KA00260]
89. DCR-各種 [KA00262] ~ [KA00265]

- * シュミカセ用接眼ユニット (50.8差込仕様) [KA00701]は、No. 1, 2, 4, 5で1セットです。
- * シュミカセ用接眼ユニット (36.4ネジ込仕様) [KA00706]は、No. 1, 2, 3, 14で1セットです。
- * 50.8アダプター [KA00725]は、No. 4, 5で1セットです。
- * デジカメアダプターの詳細は、デジカメアダプターシステムチャート参照
- * No. 18 レデューサーのレデューズ倍率は、0.8倍です。(F10がF8になります。)
- * No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmのアイピースが使用できます。